

## Garant

### Rezkalna ploščica za zunanji navoj 60°, HB7735, Korak: 1mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218071 1
GTIN	4045197412690
Razred artikla	21D

#### Opis

##### Izvedba:

**Čvrste** rezkalne ploščice za **velika podajanja** in **veliko produktivnost**.

Dve rezili.

##### Uporaba:

**Za metrični zunanji navoj 60°** po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

##### Napotek:

Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).

Podajanje  $f_z = \text{HB } 7720$  v jeklo  $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / zob}$ .

Podajanje  $f_z = \text{HB } 7735$  v INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / zob}$ .

#### Tehnični opis

Notranja/zunanja uporaba	za zunanje varnostne obroče
Polni profil	da
Prevleka	TiAlN
Korak navoja	1 mm

Število rezil Z	24
Zvrst	HB7735
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF-LH
Kot profila	60 stopinj
Velikost ploščice	25 mm
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	25 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
GG(G)	primerno	70 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	120 m/min	N
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

pogojno primerno