

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HB7120-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Rezalni pogoji	kontinuirano
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje