

**Garant****DNMG 150604, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	kontinuirano
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje