

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje