


**Garant****KNUX 160410R, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Radij rezila	1 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

