

Garant**Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Ø rezila D _c	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT 09T304
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2