


Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7140-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje