

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	kontinuirano
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje