

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje