


Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje