

Garant**Komplet čelnega sojemala z morsekonusom/cilindrično, desni tek, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327455 3
GTIN	4067263557982
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

- Čelno sojemalo s konstantno površino in kotom konice 60° za uporabo pri struženju in brušenju.
- Čelno sojemalo z vzmeteno, vpenjalno centrirno konico za stabilno vpenjanje brez zamikov.
- Visoka koncentričnost zaradi popolnoma brušene mehanike.
- Popolno v kombinaciji z našimi stružnimi konicami art. 321720, 311750 ali 321770.
- Praktično v sistemskem kovčku GARANT 630320.

Obseg dobave:

- 1× osnovno telo čelnega sojemala art. 327465 (primerno za desni in levi tek).
- 2× centrirna konica art. 327488.
- 2 × sojemalni nastavki art. 327470.

Tehnični opis

Ø centrirne konice	4; 6 mm
Ø delovnega območja	9 - 16 mm
Ø delovnega območja	13 - 24 mm
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo

Pribor

Čelno sojemaloz morsekonusom/cilindrično Tip 3	327465 3
Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušenDesni tek Ø delovnega območja 13-24 mm	327470 13-24
Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušenDesni tek Ø delovnega območja 9-16 mm	327470 9-16
Centrirna konica za čelno sojemalo Ø centrirne konice D 4 mm	327488 4
Centrirna konica za čelno sojemalo Ø centrirne konice D 6 mm	327488 6