

**Kotni brusilnik, Tip: AGV17-150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Razred artikla	03M

Opis**Izvedba:**

Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, **blokada pred vnovičnim zagonom** in zaščito pred preobremenitvijo. Kotni brusilnik z močjo 1750 W/150 mm z **elektroniko za konstanten tek**, protitudarno zaščitno funkcijo, **ročajem za blaženje vibracij**, zamenjavo plošč brez uporabe orodja. Vklj. z vpenjalno matico **FIXTEC**.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.

Tehnični opis

Poraba moči	1750 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,7 m/s ²
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Največja globina rezanja	45 mm
Mehak zagon	da
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	150 mm
Masa	3 kg
Oznaka proizvajalca	AGV17-150XCProTector/ stikalo Totmann

Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	9500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT
Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC