

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 52/5mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215160 52/5 |
| GTIN | 4045197349293 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s **specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 22 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|---|-----------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. |
| Ø rezila D_c | 52 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 40 mm |
| Število rezil Z | 5 |
| Kot rampe α_{maks} | 0,65 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 0,9 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 43,95 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min} | 98 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks} | 102 mm |
| Serija | Softcut® |
| Ø D_3 | 46 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm

211750 3,8

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219808