

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, BT 50 A = 200, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303054 16
GTIN	4045197821676
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Cilindrična oblika.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

**Obseg dobave:**

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Druge velikosti po ponudbi.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	38 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	17 mm
Previsna dolžina A	200 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 200
Standard	DIN 6357

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50