

Garant**Hidravlično-raztezna glava performance Master Chuck, obrazec ADB, BT 40 kratek, Ø vpenjanja D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303480 12
GTIN	4067263265566
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Posebej primerna za visoko dinamične rezkalne uporabe.
- Optimizirana zunanja kontura s FEM (metoda končnih elementov) → robustnost z največjo togostjo, daljša življenjska doba orodja, večji čas odstranjevanja, primerno za vse strategije obdelave.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10mm.
- Možnost uporabe reducirnih puš.
- Temperaturna obstojnost do 170°C za več kot 4 ure.
- Do 10-krat več možnih postopkov vpenjanja v primerjavi s standardno hidravlično-raztezno glavo.
- Zelo nizek zatezni moment vpenjalnega vijaka – preprosto rokovanje.
- Patentiran nov hidravlično-raztezni vpenjalni sistem – zanesljiva in vzdržljiva vrhunška koncentričnost.

Uporaba:

Univerzalno zasnovan za grobe in fine postopke. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	58 mm
Ø D ₂	32 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Zunanji Ø D	49 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Izvertina za hladilni kanal	ne
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava