

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135855 M14
GTIN	4045197822017
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

Ø navoja	14 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	12 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	110 mm
Ø držala D _s	11 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	42 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		