

HAINBUCH**Vpenjalni primež MANOK, Vpenjalna glava (SK): 52****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329810 52 |
| GTIN | 2050001922489 |
| Razred artikla | 33H |

Opis**Izvedba:**

Stacionarni primež iz masivne litine. Velika držalna sila, preciznost in togost.

Uporaba:

Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.

Napotek:

Za primerne vpenjalne glave glejte art. 329910–329946.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Višina H | 124 mm |
| Širina B | 159 mm |
| Masa | 14 kg |
| Dolžina L | 214 mm |
| Velikost vpenjalnega trna | 52 |
| Zev ključa | 17 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami | 184 mm |
| Natančnost ponovitve | 0,01 mm |
| Maksimalna vpenjalna sila | 90 kN |
| Ø kroga lukenj | 120 mm |
| Ø glave | 80 mm |
| Vpenjalna širina | 4 - 52 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni primeži |