

## Garant

### Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/3mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

##### Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

#### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT 09T304
Ø rezila D <sub>c</sub>	32 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	41 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	110 mm
Število rezil Z	3
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2