

HAINBUCH**Vpenjalni primež MANOK, Vpenjalna glava (SK): 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329810 80
GTIN	2050001922502
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Stacionarni primež iz masivne litine. Velika držalna sila, preciznost in togost.

Uporaba:

Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.

Napotek:

Za primerne vpenjalne glave glejte art. 329910–329946.

Tehnični opis

Dolžina L	264 mm
Višina H	140 mm
Širina B	210 mm
Masa	23 kg
Velikost vpenjalnega trna	80
Natančnost ponovitve	0,01 mm

Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami	236 mm
Ø kroga lukenj	165 mm
Maksimalna vpenjalna sila	115 kN
Zev ključa	17 mm
Ø glave	115 mm
Vpenjalna širina	5 - 80 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni primeži