

**Garant****NC-sveder za navrtanje, 120°, Ø D<sub>s</sub>: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231501 20
GTIN	4045197644305
Razred artikla	21Y

**Opis****Izvedba:  
Z držalom Weldon.****Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	231540_TX15 (2,5 Nm)
maksimalni Ø vrtanja d <sub>1</sub>	17 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	100 mm
Dolžina držala h	70 mm
Velikost obračalne ploščice	16
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
maksimalna globina vrtanja l <sub>1</sub>	5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGT 11T3
Število rezil Z	1

Držalo	Držalo Weldon
Sveder za navrtanje za obliko ploščice	120
Značilnost blagovnega imena	120°
z notranjim hlajenjem	ne
Kot konice	120 stopinj
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalni vijak Torx® Pogon TX15	231540 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500