



Stružna glava s klinastimi letvami z enodelnimi obrnljivimi čeljustmi, DIN 6350, Tip: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313110 160
GTIN	4019208227740
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.
- Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.
- Velik prehod.
- Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.
- Velika sila vpetja pri majhnem naporu.
- Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.
- Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.
- Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.
- Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena z navojem DIN 800. Glava se pritrdi z vijaki na zadnji strani na prirobnico in ta prirobnica se pritrdi na vreteno. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in potem na stružno glavo.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.**Obseg dobave:**

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Barvna koda za pribor: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 5 - 161 mm

Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 67 - 174 mm

Vpenjalni hod na čeljust S: 6,2 mm

Zunanji Ø A: 164 mm

Izvertina E: 42 mm

Višina glave D: 63 mm

Tehnični opis

Izvertina E	42 mm
Maksimalno število vrtljajev	5400 min ⁻¹
Višina glave D	63 mm
Tip	160
Masa	9,3 kg
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	67 - 174 mm
Zunanji Ø A	164 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	5 - 161 mm
Centrirni Ø B	145 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	6,2 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	10 mm
Standard	DIN 6350
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 160

313250 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 160

313205 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 160

313200 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje za tip glave 160

313207 160

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 160

313210 160