

**Garant****Kombinirani trn za rezkarje, HSK-F 63 kratka, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 306121 27     |
| GTIN                  | 4045197587770 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar art. 309860.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

**Napotek:**

Brez navoja za cev za hladilno sredstvo.

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

|  |       |
|--|-------|
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>          | 33 mm |
| Previsna dolžina A   | 60 mm |
| Primeren specialni ključ art. 309840                         | 27    |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870                       | 27    |
| Ø trna d <sub>1</sub>  | 27 mm |
| Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem | 21 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji Ø D  | 48 mm                             |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27                                |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>                               | 27 mm                             |
| Trn za rezkarje  | HSK-F 63 kratka                   |
| Standard vpenjalnega trna                                | DIN 69882-3                       |
| Standard vpenjalnega trna                                | DIN 69893                         |
| Standard vpenjalnega trna                                | ISO 12164-1                       |
| Oblika   | F                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev             | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                                 | ≤ 6 µm                            |
| Strategija odrezovanja                                   | HPC                               |
| Vrsta izdelka  | Trn za rezkarje                   |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm | 309860 27 |
| Sojemalni obroč za Ø trna 27 mm          | 309870 27 |
| Specialni ključ za Ø trna 27 mm          | 309840 27 |