

Garant**Postaja za montažo in opremljanje, Za medosno razdaljo: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358595 80
GTIN	4067263843719
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Montažno postajo je mogoče montirati na delovno mizo z dvema vijakoma. Prek vpenjalnih čepov, npr. št. 363190, je mogoče na montažno postajo postaviti vpenjalo ali pripravo z medosno razdaljo 52/96 ali 80 ter jo zapreti in sprostiti s stranskim mostičkom. S tem se zagotovi optimiziran čas opremljanja in procesno varno vpenjanje obdelovancev oz. menjava vpenjalnih čeljusti.

- **Zapora in sprostitvev brez orodja.**
- **Krajši časi opremljanja.**
- **Zagotavljanje varnosti pri delu.**
- **Prijavljen patent.**

Uporaba:

Za montažo in demontažo obdelovancev v vpenjalih ter za menjavo ali obračanje vpenjalnih čeljusti.

Primerno za:

Vpenjalo z medosno razdaljo 80 in vpenjalnim čepom ZeroClamp vel. 90, npr. ZeroClamp št. 360134.

Tehnični opis

Višina	25 mm
--------	-------

Širina	125 mm
Dolžina	125 mm
Vrsta izdelka	Vodilna tračnica