

Garant
Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 63 A = 160, Ø trna d1: 22 mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 306570 22 |
| GTIN | 4045197290250 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Zunanji Ø D: 48 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 19 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860: 22

Tehnični opis

| | |
|---|-------|
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 | 22 |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 19 mm |
| Ø trna d ₁ | 22 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji Ø D | 48 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 22 mm | 309860 22 |
| Specialni ključ za Ø trna 22 mm | 309840 22 |