

Garant**Kombinirani trn za rezkarje, HSK-F 63 kratka, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306121 32
GTIN	4045197587787
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar art. 309860.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Napotek:

Brez navoja za cev za hladilno sredstvo.

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	65 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	38 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	24 mm
Ø trna d ₁	32 mm

Zunanji Ø D	58 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-F 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	F
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 32 mm	309860 32
Sojemalni obroč za Ø trna 32 mm	309870 32
Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32