

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Primerno za:

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800–215870.

Vsebina:

50 × 215920 INOX

Napotek:

Orientacijske vrednosti

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,12 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100305 TR
Zvrst	HB7635
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	600 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

Pribor

APMT 100305 TR Tip INOX

215920 INOX