

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Primerno za:

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800–215870.

Vsebina:

50 × 215879 ST1400

Napotek:

Orientacijske vrednosti

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 4,8$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100305 TR
Zvrst	HB7515
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	440 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	310 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	210 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	210 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

APMT 100305 TR Tip ST1400

215879 ST1400