

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Razred artikla	GGN

**Opis****Primerno za:**

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052–213058.

**Vsebina:**

50 × 213075 UNI

**Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnični opis**

Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9540
Rezalni material	Karbidna trdina
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Uni	primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

ANGX 10T308ZEER Tip UNI

213075 UNI