

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306550 22
GTIN	4045197290212
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	19 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	48 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	22 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 22 mm	309860 22
Specialni ključ za \varnothing trna 22 mm	309840 22
Polokrogla utorna matica za stružno glavo za vel. 22	309898 22
Vijak za utorno matico za \varnothing trna D1 22 mm	309896 22
Moznik za stružno glavo za \varnothing trna D1 22 mm	309897 22
Uturna matica za stružno glavo za \varnothing trna D1 22 mm	309895 22