



## Reducirna tulka za MK-držalo s priteznim navojem, HSK-A 100, MK notranji: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306790 4
GTIN	4045197505163
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Notranji in zunanji konus natančno brušena.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- HSK-funkcijske površine obdelane.

#### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Standard vpenjalnega trna: DIN 69893

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min<sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka: ≤ 8 μm

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 170 mm

Zunanji Ø D: 48 mm

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	170 mm
Notranji morsekonus	4
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm
Strategija odrezovanja	HSC