

**Garant****ER-vpenjalna matica High Speed, za ER: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309610 25
GTIN	4045197291981
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Matica prevlečena za manjše trenje in **večjo vpenjalno silo** ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji. **Z utori.**

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

**Napotek:**

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

**Tehnični opis**

maksimalni zatezni moment	140 Nm
za ER	25 mm
Navoj	M32×1,5

Celotna dolžina L	21 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309700 25