

Garant**Spiralni sveder HSS-E INOX, neprevlečeni, Premer DC h8: 5,1 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG4008 5,1 |
| GTIN | 4067263086192 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:****Kot art. 114008.**

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi **ojačenega premera jedra**. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

- **Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.**
- **Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.**
- **Možnost preprostega poševnega vrtnja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.**
- **Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.**
- **Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.**
- **Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.**
- **Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.**
- **Izstop iz izvrtine brez brazd.**
- **Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.**

S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtnja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------------------|
| Standard | DIN 338 |
| Priporočena maksimalna globina vrtnja L_2 | 44,4 mm |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
| Celotna dolžina L | 86 mm |
| Podajanje f v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm/v |
| Število rezil Z | 2 |
| \varnothing držala D_s | 5,1 mm |
| Vsebina | 20 |
| Kot konice | 118 stopinj |
| Toleranca nazivnega \varnothing | h8 |
| Dolžina utorov L_c | 52 mm |
| Nazivni $\varnothing D_c$ | 5,1 mm |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS E |
| Tip | INOX |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | modra |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-----------------------------|------------------|----------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al $> 10\% \text{ Si}$ | pogojno primerno | 50 m/min | N |
| Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$ | primerno | | |
| Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$ | primerno | | |
| Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$ | primerno | | |
| Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$ | pogojno primerno | | |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|---|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | | |
| GG(G) | primerno | 30 m/min | K |
| CuZn | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |

Pribor

Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 5,1 mm

114008 5,1