

**Priprava za postruženje čeljusti, Zunanji / notranji Ø: 176/110mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Razred artikla	38L

**Opis****Izvedba:**

V ohišju je vgrajen **v utopu kovan spiralni plani navoj**, ki ga obračate z narebenim kolesom na obodu ohišja. Spiralni navoj premika 3 **obrnjive** nastavljive čeljusti navznoter ali navzven. Pri postruženju vstavite obesne vijake nastavitvenih čeljusti v izvrtine čeljustnih nastavkov na vpenjalni glavi in vpnete glavo. **Glava je pri postruženju v položaju, ki ga ima tudi kasneje pri struženju obdelovanca.**

**Opisno besedilo na sliki:**

Nastavljive čeljusti  
Orodje za rebričenje  
Ohišje s spiralnim navojem  
Čeljustni nastavki  
Obesni vijak

**Uporaba:**

Za racionalno **notranje in zunanje struženje radija mehkih čeljustnih nastavkov** na stružnih glavah. **Priprave so primerne tudi za notranje in zunanje brušenje kaljenih čeljusti za povečanje** točnosti krožnega teka.

**Tehnični opis**

Ø območja vpenjanja v položaju J	35 - 125 mm
za stružne glave do Ø	200 mm
Masa	3,5 kg
Zunanji Ø	176 mm
Notranji Ø	110 mm
Ø območja vpenjanja v položaju A	170 - 260 mm
Vrsta izdelka	Obroč za odvijanje čeljusti