

**HOLEX****Pomično merilo za delavnico z odčitavanjem brez paralakse in finim nastavljanjem, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415170 500
GTIN	4045197319029
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala. Z vijakom za utrditev. Do vel. 300 v celoti kaljen, od vel. 500 kaljene merilne površine.

Ploščat nonij za **odčitavanje brez paralakse**, neposredno odčitavanje **notranjih mer** z dodatno skalo s fino nastavitvijo.

**Tehnični opis**

Kalibriranje	A1
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Dolžina konic	150 mm
Merilno območje	0 - 500 mm
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	±0,1 mm
fina nastavitev	da

Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

**Storitve**

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500