

Garant**Strojna okvirna vodna tehtnic za gredi z nastavljivo libelo, Dolžina pete × točnost: 200/1mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. 3 strani z brušeno prizmo, 1 stran ravna. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Občutljivost (vrednost skale) dolžinske libele je podana na tablici. Pri točnosti 1 z izoliranimi držali na ohišju in zaščitnim steklom nad libelami.

Nastavljanje vzdolžne libele::

vzdolžna libela se lahko s pomočjo nastavitvenega vijaka preprosto nastavi v ničelni položaj.

Uporaba:

Za uravnavanje vodoravnih in navpičnih površin, gredi ipd. ter za natančno nastavljanje 90° kotov.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m.**

2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m.**

Napotek:

Magnetna izvedba dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Razred točnosti	1
Odčitavanje	0,02 mm/m
Širina pete	40 mm
Dolžina pete	200 mm
Standard	DIN 877
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H1
Vrsta izdelka	Vodna tehcnica

Storitve

KalibriranjeOkvirna vodna tehcnica Točnost 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------