



## Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS z odsesavanjem, 400 V, Tip: DS15/300A



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z odsesavanjem brusnega prahu, ki je integrirano v stojalu.

Brusni prah se zelo učinkovito izloči s filtriranjem preko vodnega filtra in zaporedno nameščenih filtrov iz umetne mase. **Dobava brez brusnih plošč.**

#### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

#### Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

Poraba moči: 1100 W

Maksimalno število vrtljajev: 1450 min<sup>-1</sup>

Ø brusne plošče D: 300 mm

Širina brusne plošče T: 40 mm

Ø izvrtine brusne plošče H: 76 mm

Količina pretoka odsesavanja: 10 m<sup>3</sup>/min

### Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	1450 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	DS15/300A
Poraba moči	1100 W
Masa	160 kg
Količina pretoka odsesavanja	10 m <sup>3</sup> /min
Širina brusne plošče T	40 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	76 mm
Ø brusne plošče D	300 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

## Pribor

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596610 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596610 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596610 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK24	596610 NK24