

**FLEX****Brusilnik kotnih zvarov, osnovna naprava, Tip: LLK1503****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:**

Zmogljiv akumulatorski osnovni motor TRINOXFLEX 18 V za obdelavo kovinskih površin.

- **Zelo zmogljiv motor brez ščetk z visoko stopnjo učinkovitosti.**
- **Edinstven nastavek za orodje s hitro spojko za zamenjavo štirih sistemskih nastavkov za satiniranje in brušenje cevi brez uporabe orodja, za brušenje s tračno pilo ali brusilnikom kotnih zvarov.**

**Obseg dobave:**

**Različica brez nastavka**, vklj. z 2 akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in L-Boxx® 238.

**Napotek:**

Primerne brusne diske najdete pod art. 566994 in art. 566996.

Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Poraba moči: 1200 W

Maksimalno število vrtljajev: 1500 - 4700 min<sup>-1</sup>

Maksimalni Ø plošče: 152 mm

Masa: 3,4 kg

**Tehnični opis**

Masa	3,4 kg
------	--------

Maksimalni Ø plošče	152 mm
Maksimalno število vrtljajev	1500 - 4700 min <sup>-1</sup>
Poraba moči	1200 W
Oznaka proizvajalca	LLK1503
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Sistemeski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Brusilnik kotnih zvarov

## Pribor

Kompaktna brusna plošča RC-UW Rapid Cut D × G × V (mm) Primerjava zrnatosti 50	566994 50
Kompaktna brusna plošča D × G × V (mm) Primerjava zrnatosti 280	566996 280
Kompaktna brusna plošča D × G × V (mm) Primerjava zrnatosti 180	566996 180
Kompaktna brusna plošča RC-UW Rapid Cut D × G × V (mm) Primerjava zrnatosti 100	566994 100
Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC