



Digitalni ročni tahometer



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	471100
GTIN	4029547006302
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Brezkontaktna meritev s pomočjo refleksne znamke, kontaktna meritev s pomočjo natičnega mehanskega adapterja; s pomočjo gumba MODE prikaz vrednosti iz pomnilnika, po izbiri največje, najmanjše oz. zadnje vrednosti. Avtomatski izklop 30 sekund po zadnjem pritisku gumba.

Uporaba:

Merjenje števila vrtljajev:

- optično od 1 do 99999 min⁻¹, brezkontaktno,
- mehansko od 0,1 do 19999 min⁻¹ s kontaktno konico.

Merjenje hitrosti (z merilnim kolescem).

- 0,10 do 1999 m/min

Merjenje dolžine (z merilnim kolesom).

- 0,00 do 99999 m

Obseg dobave:

Vklj. z mehanskim adapterjem, merilnim kolescem (0,1 m) art. 471180, votlo merilno konico art. 471190, merilno konico art. 471170, merilnim kolescem (6 col), odsevnim trakom art. 471150, kovčkom in 2 baterijama art. 081561 LR6.

Tehnični opis

Merilna razdalja (pri optičnem merjenju)	600 mm
Območje merjenja števila vrtljajev (optično)	0 - 99999 min ⁻¹
Delovna temperatura	0 - 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 - 70 °C
Točnost	0,02 (±1 digit) %
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Ročni tahometri

Pribor

Pogonska merilna konica	471170
Pogonsko merilno kolo, obseg 6 col	471181
Garnitura odsevnih trakov5-delne	471150
Votla merilna konica	471190
Pogonsko merilno kolo, obseg 100 mm	471180
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6