

ALLURIS

Precizni ročni tahometer, Tip: CL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	471300 CL
GTIN	4260244680239
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Precizni ročni tahometer v **robustnem ohišju iz aluminijaste tlačne litine**. Velik digitalni prikazovalnik, preprosta uporaba. Merjenje dolžin in hitrosti v izbirnih mednarodnih enotah. **Laserski ročni tahometer** za merjenje brez dotika do razdalje 4 m. Z večimpulznim adapterjem (priložen) **primeren tudi za kontaktne meritve**.

Uporaba:

Merjenje števila vrtljajev: 0,1–99999 min⁻¹ (mehansko do 25000 min⁻¹).

Merjenje hitrosti: 0,1–3810 m/min

Merjenje dolžine: 0,0–99999 m

Štetje: 0– 99999

Obseg dobave:

Vklj. z 2 merilnima konicama, 6-colskim merilnim kolescem, votlim lijakom, podaljševalno gredjo, navodili za uporabo, zaščitnim etuijem, 2 baterijama art. 081561 vel. LR6. Dodatno z vijačnim adapterjem in odbojnimi značkami.

Dodatni pribor:

Odsevne značke art. 471315.

Tehnični opis

Merilna razdalja (pri optičnem merjenju)	150–1500 , največ 4000 mm
Število impulzov na vrtljaj (kontaktna meritev)	8 (z adapterjem)
Čas merjenja	1 s

Obseg merilnega kolesca	6 col
Točnost	0,006 ($\pm 0,5$ digit) %
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	I2
Vrsta izdelka	Ročni tahometri

Storitve

KalibriranjeMerilnik vrtljajev/stroboskop Tip D	027900 D
DAkS-kalibriranjeMerilnik vrtljajev Tip D	027910 D

Pribor

Garnitura odsevnih značk35-delne	471315
----------------------------------	--------