



Visokozmogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo Plus, Vsebina: 5l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084260 5
GTIN	2050000966781
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju. Visokozmogljivo koncentrirano hladilno mazalno sredstvo za **izredno trde materiale, ki jih je težko obdelovati**, težavne aluminijaste zlitine in barvne kovine, brez aminov.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja**.

Koncentrati **ščitijo pred korozijo**, ščitijo lak in so **fiziološko neoporečni**, zelo **odporni proti razvoju bakterij** in prijazni za kožo.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za **vse vrste odrezovanja** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navoja, strganje, posnemanje, **žaganje**, brušenje). Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati. Običajno **mešalno razmerje 1: 20**, za zelo trde materiale in plemenito jeklo, mešalno razmerje 1 : 10 do 1 : 15.

Napotek:

Olja za drsne površine proizvajalca Jokisch so dobavljiva po ponudbi. Optimizirana so na vse ostale izdelke proizvajalca Jokisch (brez lepljivih ostankov) in jih je možno uporabiti tudi kot hidravlično olje oz. olje za menjalnike.

Izvedba: Kanister
Vsebina: 5 l

Tehnični opis

Izvedba	Kanister
Barva	svetlo rjava
Kinematična viskoznost	93 mm ² /s
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	5 l
Vrsta izdelka	Hladilno mazalno sredstvo