



## Merilni trn za skoznje izvrtine OD, Ø objemke D: 6-12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435156 6-12
GTIN	2050001676986
Razred artikla	46D

### Opis

#### Izvedba:

Merilni trni za izvrtine OD so mehanske dvotočkovne primerjalne merilne naprave za največje zahteve. Merilni tulci so utrjeni. Za izvrtine 3–100 mm. Centriranje z merilnimi tulki preprečuje napake naklona in s tem zagotavlja največjo natančnost neodvisno, ki je neodvisna od uporabnika. Brez iskanja točk spremembe smeri. Za prikaz je mogoče uporabiti merilne ure in komparatorje z držalom s  $\varnothing 8$  h6.

- **Natančnost ponovitve 1  $\mu\text{m}$ .**
- **Robustno in zanesljivo.**
- **Najmanjši čas merjenja z največjo zanesljivostjo merjenja.**
- **Navojni priključek trn/držalo M10  $\times$  1.**

#### Uporaba:

Za izvrtine 3–100 mm. Za zagotavljanje kakovosti v serijski proizvodnji pri ročnem in avtomatskem merjenju.

#### Obseg dobave:

Merilna tulka z dvema radialno pomičnima, za 180° zamaknjenima tipalnima nastavkoma iz karbidne trdine.

#### Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, držala za merilne trne art. 435160, nastavitveni prstani art. 484030. Podaljški za merilno globino, kotni nastavki in globinski omejevalni nastavki po ponudbi.

#### Napotek:

Pri naročilu **dodatno** navedite natančne tolerance izvrtin, npr.:

Št. 435154 vel. 6–12 **10H7**,

št. 435154 vel. 6–12 **10 +0,15/–0,01**,

št. 435154 vel. 6–12 **9,990/10,15**.

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

- **Merilni trni za velike izvrtine (do Ø 500), zareze in utore ter v 3-točkovni izvedbi po ponudbi.**
- **Tolerančno območje 10 µm ali precizni prileg kakovosti 5 in preciznejše po ponudbi.**
- **Območje merjenja > 0,2 mm po ponudbi.**
- **Merilni kontakti z večjim radijem ter na voljo v rubinasti, keramični in DLC-prevleki.**

## Tehnični opis

Natančnost ponovitve	1 µm
Sila tipanja	2 N
Mera objemke H	18,5 mm
Čelna mera h	6 mm
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	G

Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Tolerančno polje	ZA
Kakovost	13 mm
Kakovost	10 mm
Kakovost	9 mm
Kakovost	7 mm
Kakovost	8 mm
Kakovost	6 mm
Kakovost	11 mm
Kakovost	12 mm
Nazivna mera	6 - 12 mm
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Trn za merjenje izvrtin, merilna glava

## Storitve

DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika  
(izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm

023220 60

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B +  
C) maksimalno merilno območje 60 mm

023210 60

## Pribor

komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Držalo za merilni trnOD Dolžina držala 235 mm	435160 235
Držalo za merilni trnOD Dolžina držala 50 mm	435160 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Držalo za merilni trnOD Dolžina držala 105 mm	435160 105
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001