

HOLEX**Garnitura notranjih vpenjalnih vijakov, 5-delna, Ø vpenjanja: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434825 8
GTIN	4045197606242
Razred artikla	42C

Opis**Opis:**

- **Notranji vpenjalni vijak iz nerjavečega jekla (1.4301/1.4305).**
- **Inovativna rešitev za hitro in enostavno pritrjevanje cilindričnih komponent (npr. merilnih ur, okroglih palic ali profilov cevi).**
- **Takšne komponente je mogoče preprosto vpeti in sprostiti tako, da preprosto popustite ali zategnete mikrometer za notranje merjenje.**
- **Dolžino previsa vpetega dela je mogoče brezstopenjsko spreminjati skozi cilindrično izvrtino v notranjem vpenjalnem vijaku.**

Funkcija:

Notranji vpenjalni vijak privijete na poljubno pripravo z metričnim navojem, dokler glava vijaka ne nalega na plani površini priprave. Pri dodatnem zatezanju vijaka se navoj notranjega vpenjalnega vijaka in navoj na pripravi pomakneta še bolj eden proti drugemu. Zaradi posebne izvedbe notranjega vpenjalnega vijaka se ta neznatno in povsem reverzibilno raztegne. Ta rahel raztezek zadošča, da se premer notranje izvrtine vpenjalnega vijaka zmanjša in vijak s tem enakomerno in centrično vpne del, ki je nameščen v notranji izvrtini vijaka. Pri tem je mogoče konstruktivno vplivati na notranji premer notranjega vpenjalnega vijaka in s tem na nastalo silo. Mogoče je doseči zatezne sile do 2000 N.

Uporaba:

- **Merilna tehnika: hitro in preprosto vpenjanje merilnih ur v merilnih pripravah.**
- **Strojegradnja: vpenjalno sredstvo za vpenjanje cilindričnih objektov.**
- **Senzorska tehnika: rešitev za pritrditev planih površin.**

Obseg dobave:

Garnitura sestavljena iz 5 notranjih vpenjalnih vijakov.

Tehnični opis

Ø vpenjanja	8 mm
Zev ključa W	15 mm
Višina navoja H ₂	12 mm
Višina 6-kotne glave vijaka H ₁	5 mm
Navoj M	M12×1,5
Vrsta izdelka	Notranji vpenjalni vijaki