


Garant**Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirano, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2150 M8
GTIN	4067263086055
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 132150.**

Posebej čvrsta oblika.

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. **Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	90 mm
Število rezil Z	3
Kakovost	ISO 2X 6HX
Vrsta navoja	M
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	8 mm
Velikost navoja	M8

Standard	DIN 371
Ø držala D _s	8 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Korak navoja	1,25 mm
Rezalni material	HSS E
Vsebina	10
Globine navoja	24 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		

mokro maks.

pogojno primerno

Pribor

Strojni navojni svedriOblika B M M8

132150 M8