



Mehanska vpenjalna stročnica



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 370129 |
| GTIN | 4020772552046 |
| Razred artikla | 37B |

Opis

Izvedba:

- **Osnovno orodje iz bruniranega jekla.**
- **Vpenjalna stročnica (zamenljiva) iz zelo trdega aluminija. Vpenjalni hod 0,3 mm.**
- **Izvertina in indeksiranje za sistem vpenjanja z ničelno točko ZeroClamp. Primerni vpenjalni čepi art. 360025 18M16.**
- **Pritrditev z vpenjalnimi kraki, T-utornimi maticami ali sistemom vpenjanja z ničelno točko.**

Uporaba:

Za vpenjanje kompleksnih kontur obdelovancev za 5-stransko obdelavo. Nasprotna oblika obdelovanca se rezka v vpenjalno stročnico z minimalno globino vpenjanja 2 mm. Posebej primerno za tankostenske materiale. Vpenjalno stročnico je mogoče obdelati do 42 mm.

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D: 99 mm

Vpenjalni Ø D_i: 23 mm

Zunanji Ø D_A: 117 mm

Ø E: 106 mm

Ø F: 102 mm

Razdalja med izvrtinami G: 80 mm

Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Tehnični opis

| Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko |
|---|----------------------------------|
| Tip | 6375M |
| Zunanji \varnothing vpenjalne stročnice D | 99 mm |
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 23 mm |
| Zunanji \varnothing D _A | 117 mm |
| \varnothing E | 106 mm |
| \varnothing F | 102 mm |
| Razdalja med izvrtinami G | 80 mm |
| Višina noge H ₁ | 15 mm |
| Višina 6-kotnika H ₂ | 35 mm |
| H ₃ | 56 mm |
| Celotna višina H ₄ | 106 mm |
| K | 13 mm |
| Mera utora L | 8K7 mm |
| Centrirni \varnothing M | 25 mm |
| Centrirni navoj N | M12 |
| Material | brunirano jeklo |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Nadomestna vpenjalna stročnica Zunanji \varnothing D 149 mm | 370131 149 |
| Nadomestna vpenjalna stročnica Zunanji \varnothing D 99 mm | 370131 99 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16 | 360025 18M16 |