

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5255 M3
GTIN	4067263086093
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

Standard	DIN 371
Kakovost	ISO 2 6H
Ø držala D _s	3,5 mm
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Ø navoja	3 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	2,7 mm
Vrsta navoja	M
Korak navoja	0,5 mm
Vsebina	10

Število rezil Z	3
Globine navoja	7,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Velikost navoja	M3
Celotna dolžina L	56 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M3

135255 M3