


Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5450 M4
GTIN	4067263090687
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Ø navoja	4 mm
Vrsta navoja	M
4-kotno držalo □	3,4 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	63 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Velikost navoja	M4
Ø držala D _s	4,5 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Korak navoja	0,7 mm

Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Vsebina	10
Globine navoja	8 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri M M4

135450 M4