


Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5450 M5
GTIN	4067263090694
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Korak navoja	0,8 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Število rezil Z	3
Vsebina	10
Celotna dolžina L	70 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Velikost navoja	M5
Ø držala D _s	6 mm

Vrsta navoja	M
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	10 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri M M5

135450 M5