


**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5450 M10
GTIN	4067263090724
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Velikost navoja	M10
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Kakovost	ISO 2 6H
4-kotno držalo □	8 mm
Vrsta navoja	M
Ø navoja	10 mm
Globine navoja	20 mm

Standard	DIN 371
Vsebina	10
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

## Pribor

Strojni navojni svedri M M10

135450 M10