

HOLEX**Trn z notranjim priteznim navojem, MK / konus vrtalne glave: 2/16****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 342700 2/16 |
| GTIN | 4045197294937 |
| Razred artikla | 32X |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba z MK-držalom in notranjim priteznim navojem.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne stroje z morsekonusom.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ø konusa D | 15,733 mm |
| Konus vpenjalne glave DIN 238 | B 16 |
| Velikost morsekonusa MK | 2 |
| Notranji pritezni navoj | M10 |
| Vrsta izdelka | Vrtalna glava / vpenjalo |