


HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1270 M16
GTIN	4067263090571
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 131265.****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
Ø navoja	16 mm
Globine navoja	32 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Korak navoja	2 mm
Vsebina	10
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M

Število rezil Z	4
Velikost navoja	M16
Ø držala D _s	12 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	14 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serijska	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN
371/376 M M16

131265 M16